

品番：EA791A-46A

品名：29.5x13.2x50mm 活動量計(ﾌﾙｰ)



販売価格	4,400円(税抜)／4,840円(税込)		
カタログ価格	4,400円(税抜)／4,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/05 09:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	パナソニック	型式	EW-NK32-A
カラー	ブルー	ユーザー登録範囲	年齢:6～99才、 性別:男/女、 身長:100～200cm、 体重:10～200kg、 歩幅:30～120cm
測定・表示	消費カロリー:最大9,999kcal (総消費/活動消費)、 歩数:最大99,999歩、 歩行距離:最大99.9km、 脂肪燃焼量:最大999.9g、 目標設定:最大4.0kg(減量最大 入力)、 目標達成度:最大999%、 達成までのアドバイス: 最大999分(アドバイスの歩行 時間)、 区間計測: 最大9,999kcal(活動消費カロ リー)、 歩数:最大99,999歩、 時間:最大24時間(1440分)、 メモリー:最大30日間(区間計測 時は30回)	防水	IPX5/IPX7※

電源	CR2032×1個	サイズ	50(W)×13.2(D)×29.5(H)mm
重量	20g(電池含む)	※	IPX5:内径6.3mmの注水ノズルを使用し、 約3mの距離から12.5L/分の水を 3分以上注水する条件であ らゆる 方向から噴流を当てても、 活動量計 としての性能を保ちます。 IPX7:常温で水道水、かつ清水の水深1mの 水槽に活動量計本体を静 かに沈め、 約30分間水底に放置して も、内部に 浸水せず、活動量計として の性能を 保ちます。

代替品

	品番 EA791A-32 コメント 価格・仕様異なります
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.