

品番 : EA791AH-15A

品名 : 電子体温計



販売価格	2,500円(税抜) / 2,750円(税込)		
カタログ価格	2,500円(税抜) / 2,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 23 (2026/01/12 06:44現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2085ページ		



#### 仕様

メーカー	オムロン(omron)	型番	MC-681
サイズ	30(W)×14(T)×110(L)mm	重量	約18g(電池含む)
電源	リチウム電池(CR2016)×1個(付属)	測定範囲	32.0~42.0°C
精度	±0.1°C	測定方法	予測式+実測式
測定時間	予測:20秒、実測:10分	体温表示	3桁+°C表示、0.1°C毎
付属品	電池、収納ケース	電池寿命	約15000回(予測検温)、約3000回(実測検温)
医療機器認証番号	225ACBZX00050000		

管理医療機器

わき専用体温計

検温結果が見やすく、使いやすいスタンダードタイプ

前回値メモリ機能、ブザー、オートパワーオフ機能付

大きな文字で検温結果をお知らせ

大型液晶画面に大きな文字で見やすく表示。

はさみやすく、ずれにくいフラット感温部

わきにしっかりとフィットしてずれにくいため、誰でも簡単に正しく検温できます。

検温終了をお知らせする、聞き取りやすいブザー音でお知らせ  
予測検温が終了すると、お知らせブザーが鳴ってお知らせします。  
ブザー音は、高音と低音を組み合わせた聞き取りやすい音を採用しました。

平均20秒のスピード検温

約20秒で約10分後の体温を予測します。  
(※予測検温終了後にそのままはさみ続けると、実測検温が始まります。)

持ち運びに収納に便利な収納ケース付

前回値メモリ:前回の測定結果が表示されるので、結果の確認に役立ちます。

オートパワーオフ:電源を切り忘れても、約15分後に自動的に電源が切れます。

電池交換可能

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.