

品番：EA798C-151

品名：10秒-99分50秒 デジタルタイマー (防水型)



販売価格	2,500円(税抜)／2,750円(税込)		
カタログ価格	2,500円(税抜)／2,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/06/24 16:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1989ページ		



仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-5709TL
設定範囲	10秒～99分50秒	機能	カウントダウン・アップ、メモリー(8ステップ)
防水機能	IPX7相当	電源	CR2032×1個(付属)
サイズ	68(W)×16(D)×68(H)mm	重量	約60g(電池含む)
表示範囲	00:00～99:59	電池寿命	約1年(1日1回アラーム使用)
材質	本体、電池フタ:ABS 表示部透明プレート:アクリル	アラーム時間	約30秒間/約5秒間
ブザー音量	65dB(距離15cm)	オートパワーオフ	省電力モード:15分間(タイマーが作動していないとき)
タイマー機能	カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)	動作温湿度範囲	0～40℃、85%RH以下
保存温湿度範囲	0～60℃、95%RH以下	付属品	電池(モニター用)、取扱説明書
製造ラインの工程作業時間管理、プレゼンテーションの時間管理などに			
最大8ステップまでのタイマーの設定を記憶し、順番に動作することが可能			
100分タイマー			

赤色LEDと音でアラームをお知らせ
ストラップ穴、つるし穴、マグネット付(ストラップは付属しません)
ステップタイマー機能 1から最大8ステップまでのタイマー時間の設定と記憶が可能で、順番に動作させることが可能です。 例えば、タイマー1とタイマー2の時間を設定してスタートすると、タイマー1→タイマー2の順番で自動的にカウントダウンします。
インターバルタイマー機能(自動くり返し) タイマー時間の設定後、くり返し回数の設定をすることができます。 くり返し回数は1から999回または無限回の設定ができます。さらに動作中に残りのくり返し回数を表示することができます。 ※各ステップの繰返し回数の設定はできません。1回のみとなります。
注意: 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.