

品番：EA798C-19

品名：1/1000秒 ストップウォッチ



販売価格	7,350円(税抜)／8,085円(税込)		
カタログ価格	7,350円(税抜)／8,085円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/06/26 17:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1990ページ		



1/1000秒単位までの計測ができ、計測したラップ・スプリットデータは最大100本を2セットメモリー可能

仕様

メーカー	カシオ (CASIO)	型番	HS-80TW-1JH
最大計時	9時間59分59秒	最小計時	1/1000秒
サイズ	83×64×24mm	重量	82g
ケース材質	樹脂	風防	樹脂
電源	CR2032×1個	電池寿命	約5年
機能	ラップ・スプリットタイム、タイマー、カウンター、 電子アラーム、フルオートカレンダー、サッカー対応ストップウォッチ		
5気圧防水			
電子音アラーム12本			
カレンダー:時刻・カレンダー表示 フルオートカレンダー			
精度:平均月差:±30秒			
12/24時間制表示切替			
操作音ON/OFF切替機能			

＜ストップウォッチ＞
1/1000秒計測、10時間計（通常計測、ラップ・スプリット計測、1～100位同時計測
時間精度（ストップウォッチ）:99.9988%（常温）
カウンター:0～99999までをカウント （通常カウンター／計時付きカウンター／デュアルカウンター）
ラップ・スプリットを最大100本×2メモリー
サッカー対応ストップウォッチ:ロスタイム計測が可能な審判用加算タイマー
表示上段:試合時間計測（1秒、100分計）、 表示下段:経過時間計測（1秒、100分計）、 ターゲット報知（試合時間）をセット可能（セット単位:1分、最大セット:99分）
＜タイマー＞
タイマー:最大10本の時間設定が可能なインターバル計測用のタイマー
セット単位:1秒、最大セット:59分59秒、1秒単位で計測、最大100回オートリピート
計測回数カウント付
防水機能付きの1/1000秒ストップウォッチです。
雨はもちろんプールや海などの水辺でも安心して使用できる5気圧防水仕様を備えました。
計測したラップ／スプリットデータは最大100本を2セットメモリー可能。
本体は中央にくびれを持つ握りやすい形状となっており、時計やカレンダー機能、さらにサッカー対応ストップウォッチやインターバル計測用タイマーなども搭載しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.