品番：EA798C-69AA

品名：消費電力測定器(ﾜｯﾄﾓﾆﾀｰ/USB接続)

販売価格	10,800円（税抜）／ 11,880円（税込）			
カタログ価格	10,800円（税抜）／11,880円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/05/08 02:31現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0801ページ			



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	TAP-TST10N
定格電圧	90～110V	容量	15A以下(1500W以下)
測定範囲	有効電力：0.3～1650W 積算電力量：0.00～9999kWh 積算時間：00:00～9999 積算料金：0.00～9999円	消費電力	最大0.5W
サイズ	60(W)×42(D)×59(H)mm	重量	220g
測定項目	消費電力（W）、積算電力量（kWh）、積算時間（Hour）、積算電力料金（円）、CO2排出量（kg）	測定精度	有効電力：最大2%±5W 積算電力量：最大2%±5W 積算時間：30ppm 積算料金：最大2%±5
測定周期	1秒	プラグ形状	2P
認証	電気用品安全法（PSE）技術基準適合品	付属品	接続ケーブル(USB-microUSB)、専用ソフト（8cmCD）
材質	PC6485(ポリカーボネート)	対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7
コンセントに差し込んで簡単便利にボタン1つで測定できます。			

液晶画面に数値が表示され、ひとめで計測できます。

USB接続でパソコンでも測定データ（消費電力、電力量、時間）を確認でき、データの保存が可能です。
※計測データ（CSVファイル形式）は10分間隔で約1ヶ月分の計測、保存ができます。
※データは定期的に保存してください。約1ヶ月を過ぎますと古いデータは新しいデータに上書きされ消えます。

＜ご注意＞
※熱器具・調理器具・エアコン・冷蔵庫・洗濯機・乾燥機など、壁のコンセントへ直接接続することが決められている機器には使用しないでください。上記の製品を本製品に接続した場合、接続不良などの要因により、本体が熱くなったり、電源が切れたりする場合があります。

＜動作方法＞
※ワットモニターUSBには電源スイッチはありません。
※ご家庭のコンセントに差込むと計測が開始されます。
※動作中は常に計測を行っています。設定により選択される計測値がLCDパネルに表示されます。
※専用ソフトをインストールし、測定値がパソコンで確認できます。
※料金ボタンを3秒以上を押し続けると料金値（Rate）が点滅します。この状態でアップ（料金）ボタン又はダウン（計測）ボタンで数値を増加、減少させることができます。
※目的の値になるように操作してください。CO2（Enter）ボタンを押すと値は自動的に保存され元の画面に戻ります。
※CO2ボタンを3秒以上を押し続けるとCO2換算（Rate）が点滅します。この状態でアップ（料金）ボタン又はダウン(計測)ボタンで数値を増加、減少させることができます。
※目的の値になるように操作してください。CO2（Enter）ボタンを押すと値は自動的に保存され元の画面に戻ります。
※料金とCO2は（累計電力量×単位電力量あたりの換算値）により表示しています。このため、ご利用になる前にご契約先の電力会社や契約内容などにより換算値を適切に設定して頂く必要があります。
※工場出荷時の換算値は以下の通りとなっています。
料金=￥21/1kWh CO2=0.38kg-CO2/1kWh
※電力会社の電気料金とCO2排出計算は電力会社のWEBサイトをご覧ください。サンワサプライWEBサイトのワットモニターのページにも記載しております。
※CO2については地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第三条（平成14年12月19日一部改正）にある温室効果ガス排出量の算定に用いる一般電気事業者の排出係数を採用しています。
※計測している機器のプラグを差し込み口から抜き、料金ボタンとCO2ボタンを同時に3秒以上押し続けると、画面が変わりno→YESにしてCO2（Enter）ボタンを押すと積算電力量（kWh）、積算時間（Hour）、料金（円）、CO2量（kg-CO2）が0になります。

代替品

品番　EA798C-69

コメント　仕様をご確認ください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.