

品番：EA798CB-66B

品名：φ350mm [電波]掛時計



販売価格	10,000円(税抜) / 11,000円(税込)		
カタログ価格	10,000円(税抜) / 11,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 16:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1943ページ		



仕様

メーカー	CITIZEN(シチズン)	型番	8FYA06-006
サイズ(mm)	φ350×60	周波数	40kHz/60kHz自動選局
電源	単3電池×2本(別売)	測定範囲	温度: -9.9~49.9℃、 湿度: 20~90%RH
測定精度	温度: ±2℃ 湿度: ±10%RH	風防材質	ガラス
重量	1.3kg	機能	カレンダー(2099年12月31日まで表示可能)、温・湿度表示、電池交換時期お知らせ機能
使用温度範囲	-10~50℃(結露しないこと)	液晶可読温度	0~40℃
時間精度	標準電波受信直後の表示精度 秒針: ±1秒 時分針: 目盛りに対して±3度 標準電波を受信しない場合 平均月差: ±30秒 ※温度が5~35℃のときのクォーツ精度	デジタル表示	LCD
表示項目	温度・湿度・月日・曜日	電池寿命	約1年(標準電波の受信に成功しているとき)
電池交換時期	秒針が12時位置に常時停止	電波時計機能	標準電波を受信して日時を自動修正

受信機能	ON/OFF切り替え可能	自動受信回数	12回/日
自動受信時刻	0、2、4、6、8、10、12、14、16、18、 20、22時各時間帯の16分20秒に受 信開始	手動時刻合わせ	デジタル合わせ
防滴防塵	なし	付属品	木ねじ1本、取扱説明書
プラスチック枠			
スリーブ秒針			
コチコチ音がしない連続秒針の液晶表示付電波掛時計です。			
大きな文字板で、時間も温湿度もカレンダーも見やすくなっています。			
ユニバーサルデザインフォント使用			
電波受信機能付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.