

品番：EA798CD-14A

品名：φ340mm [電波]掛時計



販売価格	10,200円(税抜) / 11,220円(税込)		
カタログ価格	10,200円(税抜) / 11,220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/23 04:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1984ページ		



液晶パネルに温度・湿度を表示します。

漢字の曜日表示が付いて読みやすいカレンダーと健康管理にも役立つ温度/湿度計が付いた実用的で便利な壁掛電波時計です。シンプルなデザインと落ち着いた木目柄により様々なお部屋にマッチします。

仕様

メーカー	カシオ(CASIO)	型番	ITM-200J-5BJF
サイズ	φ340×46mm	重量	1.2kg
周波数	40/60kHz自動選局	材質	枠:プラスチック、風防:ガラス
ケース材質	樹脂	表示温度範囲	最高/最低温度表示(今日、前日)、計測範囲:0~40℃、計測精度:±2℃(0~40℃)
表示湿度範囲	最高/最低湿度表示(今日、前日)、計測範囲=20~90%、計測精度=±10%(5~40℃)	電源	単3電池×2本(付属)
電池寿命	約1年		
電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き			
ステップ秒針			
電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)			
電波受信インジケータ(電波受信状態をレベル表示)			
月・日・曜日表示			

フルオートカレンダー

時刻修正詳細:

※この製品は日本電波仕様です。海外で使用した場合、まれに日本標準電波を受信して、日本の時間を表示してしまうことがあります。海外でのご使用には対応しておりません。

電波受信機能:自動受信／手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz／60kHz)

精度:※電波受信が行われない場合は、通常のクォーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.