

品番：EA799-26

品名：デジタル故障探知機



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 47,600円(税抜) / 52,360円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 47,600円(税抜) / 52,360円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/07/01 07:59現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0303ページ                      |      |   |



## 仕様

|   |             |    |             |
|---|-------------|----|-------------|
| メーカー  | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 02751       |
| プローブ長                                       | φ3×200mm    | 電源 | 9V電池×1個(付属) |
| コード長  | 750mm       | 重量 | 220g        |
| ボリューム調節機能(10段階)                             |             |    |             |
| 鍵2個付  |             |    |             |
| 漏水箇所から伝播する微小な音を聴き分け、漏水位置の特定に                |             |    |             |
| ベアリングやモニターなどの異常音の大きさや音質の聴き分け、メンテナンスポイントの特定に |             |    |             |
| ICレコーダーでの録音が可能です。(ICレコーダー別売)                |             |    |             |
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。                |             |    |             |

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.