

品番：EA799-8A

品名：故障探知機(ケース入)



販売価格	8,130円(税抜) / 8,943円(税込)		
カタログ価格	8,130円(税抜) / 8,943円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/29 11:18現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0303ページ		



仕様

メーカー	土牛産業(DOGYU)	型番	※ESCOオリジナルセット品
用途	機械の異常音の場所の探査に	伸縮長	860~1340mm
先端部サイズ	φ2.5×6mm	プローブ	φ9×600mm
重量	85g(本体)	材質	伸縮シャフト部: ステンレス チューブ部: 塩化ビニール
付属品	ケース	ケースサイズ	85(W)×70(D)×345(H)mm
伸縮式プローブ(120~600mm)			
伸縮シャフトで携帯に便利			
先端聴診棒部分は伸縮するので、手の届かないポイントも検査できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.