

品番：EA800LZ-2

品名：VRゴーグル(高性能タイプ)



販売価格	4,500円(税抜)／4,950円(税込)			
カタログ価格	4,500円(税抜)／4,950円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/04 05:43現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



スマホをセットして、3D動画や、VR映像を鑑賞できる、VRゴーグル

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MED-VRG2
レンズ	光学レンズ	レンズサイズ	直径42mm
視野角	90～110°	レンズ位置調整	瞳孔間距離(左右位置)、焦点距離(前後調節)
材質	本体/ABS樹脂	サイズ	W200×D150×H96.5mm(突起物を除く)
重量	約390g	対応スマートフォンサイズ	約W58×D7.5×H123mm～約W80×D10×H158mm※4.7～6.1インチ程度

スマートフォンを装着して、VR映像や3D映像を楽しむVRゴーグルです。
YouTubeやVRアプリなどで公開されている全地球動画(360°ビデオ)や、3D映像対応の動画を手軽に楽しめます。
4.7～6.1インチのスマートフォンに対応しています。
挟み込んで装着するだけの簡単設計です。
ヘッドバンドを調整するだけで、男性から女性まで様々な方にご使用いただけます。視聴中にズレることなく、快適に使用可能です。
使う人に合わせて瞳孔間距離、焦点距離を調節できるダイヤル付きで、映像が見やすい位置にレンズを移動できます。
顔や頭と接する部分にはスポンジを内蔵した柔らかいPULゼー素材を使用しています。

光が入らないフロントカバータイプです。ぴったり装着できるので外からの光を遮断でき、より一層VR映像に没頭できます。

動画の視聴でスマートフォンが熱くなった場合には、ゴーグル前面のパネルを外して空気を循環できます。

対応サイズ内なら、メガネをかけたままでゴーグルの装着が可能です。

機器に充電ケーブルを接続したままゴーグルの使用が可能です。＜ご注意＞※お子様が使用した場合に、発育障害などの悪影響を及ぼす可能性がありますので、お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。※3D動画やVR動画を視聴することによる酔いを感じる場合がありますので、長時間の視聴は避け、こまめに休憩をとって楽しみください。※必ず座った状態でご使用ください。転倒等の事故の原因となる恐れがあります。※本製品使用による視力低下や体調不良に関しては、一切の責をおいかねますので予めご了承ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.