


品番：EA800MJ-104

品名：[N 95] マスク(2枚)



販売価格	1,980円(税抜) / 2,178円(税込)		
カタログ価格	1,980円(税抜) / 2,178円(税込)		
在庫数	最新在庫: 65 (2026/05/17 09:29現在)		
商品入数	2	販売単位	PK
カタログページ	2172ページ		



仕様

吸気抵抗(平均実測値)	119Pa以下	排気抵抗(平均実測値)	35Pa以上
捕集効率	95%以上	入数	2枚
【N95】オゾン対策微粒子用粉じんマスク			
首・後頭部がけタイプ			
熱い湿った空気がマスク内にたまらないようにする排気弁付きで、呼吸抵抗が低く涼しく作業できます			
活性炭入りフィルターが不快なオゾン臭を軽減します。			
マスクカップは、高温・多湿下でも型くずれしにくく、マスクの形状を維持。 マスクの使用取替え頻度が軽減し、コスト削減にもつながります。			
鼻の形状に合わせたノーズブリッジは、金属製バンドが付いていませんがしっかりフィットします			
柔らかなフォーム素材のノーズクッションにより快適さを向上			
100% PVC フリー			
油分を含まないほとんどの溶接作業に使用可能			
防災面や溶接面の下にも装着可能			
ANSI/ISEA SECTION 7.11.1 適合			

代替品



品番 EA800MJ-4A
コメント 枚数違い。1パック10枚入り

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.