

品番 : EA800MJ-104

品名 : [N 95] マスク(2枚)



販売価格	1,980円(税抜) / 2,178円(税込)		
カタログ価格	1,980円(税抜) / 2,178円(税込)		
在庫数	最新在庫: 101 (2025/12/16 05:15現在)		
商品入数	2	販売単位	PK
カタログページ	2232ページ		



仕様

吸気抵抗(平均実測値)	119Pa以下	排気抵抗(平均実測値)	35Pa以上
捕集効率	95%以上	入数	2枚

【N95】オゾン対策微粒子用粉じんマスク

首・後頭部掛けタイプ

熱い湿った空気がマスク内にたまらないようにする排気弁付きで、呼吸抵抗が低く涼しく作業できます

活性炭入りフィルターが不快なオゾン臭を軽減します。

マスクカップは、高温・多湿下でも型くずれしにくく、マスクの形状を維持。
マスクの使用取替え頻度が軽減し、コスト削減にもつながります。

鼻の形状に合わせたノーズブリッジは、金属製バンドが付いていませんがしっかりとフィットします

柔らかなフォーム素材のノーズクッションにより快適さを向上

100% PVC フリー

油分を含まないほとんどの溶接作業に使用可能

防災面や溶接面の下にも装着可能

ANSI/ISEA SECTION 7.11.1適合

代替品



品番 EA800MJ-4A
コメント 枚数違い。1パック10枚入り

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.