

品番：EA800MJ-7

品名：[P100] マスク(微細エアゾール用/5枚)



販売価格	7,040円(税抜) / 7,744円(税込)		
カタログ価格	7,040円(税抜) / 7,744円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 22:22現在)		
商品入数	5	販売単位	BAG
カタログページ			



カタログ訂正

23/09/19 ●吸気抵抗 誤:25Pa以上 正:247Pa以下 (NO.54 963)

仕様

捕集効率	99.7%以上	吸気抵抗(平均実測値)	247Pa以下
排気抵抗(平均実測値)	35Pa以上	入数	5枚入り
【P100】微粒子用粉じんマスク			
首・後頭部がけタイプ(紐の長さ調整可能)			
調整機能付きのゴム製ストラップで、ストラップを軽く引くだけで長さが調整ができ快適にフィット			
排気弁により長時間連続装着が可能。			
熱い湿った空気がマスク内にたまらないようにする排気弁付きで、呼吸抵抗が低く涼しく作業できます			
マスクカップは、高温・多湿下でも型くずれしにくく、マスクの形状を維持。 マスクの使用取替え頻度が軽減し、コスト削減にもつながります。			
柔らかなフォーム素材のノーズクッションにより快適さを向上			
鼻の形状に合わせたノーズブリッジは、金属製バンドなしでぴったりシールします			
油分を含む、或いは油分を含まない微粒子環境下に対し 99.97%の捕集効率を有しています			
100% PVC フリー			
毒性重金属粉塵環境、薬品製造、原子力発電、製鉄各工程での使用に適しています。			

代替品

	<p>品番 EA800MJ-22 コメント 変更点:規格N95・捕集効率</p>
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.