品番：EA800MM-11

品名：[DS2] マスク(防塵用/10枚)

販売価格	3,210円（税抜）／ 3,531円（税込）			
カタログ価格	3,210円（税抜）／3,531円(税込)			
在庫数	最新在庫：0 （2025/05/20 19:00現在）			
商品入数	10	販売単位	pk	
カタログページ	2230ページ			

仕様

型式	ハイラック350	捕集効率	95%以上
吸気抵抗	50Pa以下	排気抵抗	50Pa以下
使用限度時間	13時間	二酸化炭素濃度上昇値/死積	1.0%以下/400cm3以下
しめひも	2本ひもタイプ	入数	10枚
FFリップ(フリーフィットリップ)	面積が広くしなやかで密着性が高く、顔の動きに追随しやすい設計の為、表情の変化によるすき間の発生までも抑えることができます。	形状復元構造	両面内側を保形ネットで補強しているため、休憩時などで一時的に折り曲げても型崩れしません。 また、一時的に使用しないときにマスクを閉じて、マスク内に粉じんなどが入るのを防ぐことができる為、衛生的です。
国家検定合格品［区分DS2］			
休憩時や持ち運び時など、一時的に折りたたむことができます。			
首･後頭部がけタイプ			
国家検定合格品（第TM339、TM609号）			
幅広くご使用いただけるモデルです。			
FFリップにより密着性が向上し顔にぴったりフィットします。			

代替品

品番　EA800NB-8

コメント　20枚入/ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ3M/形状異なります

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.