

品番 : EA800MP-16

品名 : [RL2] 防塵マスク



販売価格	2,930円(税抜) / 3,223円(税込)		
カタログ価格	2,930円(税抜) / 3,223円(税込)		
在庫数	最新在庫: 30 (2025/12/15 13:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2232ページ		



## 仕様

型式	1005R-08	捕集効率	95.0%以上(平均99.1%)
吸気抵抗	75Pa以下(平均58Pa)	名称	マスク(フィルター1枚付)
排気抵抗	52Pa以下(平均31Pa)	重量	155g以下(平均143g)
しめひも	タイプRB	注意事項	使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)

国家検定合格品[区分RL2]

国家検定合格品(第TM540号)

溶接面にぴったりの溶接作業用

フィットチェック内蔵

独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い纖維密度を実現し、「高い補修効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。

フィットチェック:レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。

アンダーチン:独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。

シリコーン:肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。

ミクロン:RL区分に対応の驚異の静電フィルタ。ミクロンフィルター仕様のマスクです。

オゾン臭・有機臭を除去する活性炭フィルタ併用可能。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.