

品番：EA800MP-17

品名：[RL2] 防塵マスク(防臭フィルター対応)

| | | | | |
|---|--------|-------------------------------|------|---|
|  | 販売価格 | 2,730円(税抜)／3,003円(税込) | | |
| | カタログ価格 | 2,730円(税抜)／3,003円(税込) | | |
| | 在庫数 | 最新在庫: 19 (2026/02/07 03:04現在) | | |
| | 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | 2172ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|----------------|------|--|
| 型式 | 1005RR-05 | 捕集効率 | 95.0%以上(平均99.0%) |
| 吸気抵抗 | 73Pa以下(平均56Pa) | 名称 | マスク(フィルター1枚付) |
| 排気抵抗 | 52Pa以下(平均31Pa) | 重量 | 157g以下(平均145g) |
| しめひも | タイプRB | 注意事項 | 使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさをを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする) |
| 国家検定合格品[区分RL2] | | | |
| 国家検定合格品(第TM541号) | | | |
| オゾン臭・有機臭除去のKBCフィルタ(別売:EA800MP-104)が併用可能 | | | |
| フィットチェッカー内蔵 | | | |
| 独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い補修効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。 | | | |
| フィットチェッカー:レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。 | | | |
| アンダーチン:独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。 | | | |
| シリコーン:肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。 | | | |

ミクロン:RL区分に対応の驚異の静電フィルタ。ミクロンフィルター仕様のマスクです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.