



品番：EA800MP-18

品名：[RL2] 防塵マスク(アルミコート)



販売価格	4,250円(税抜) / 4,675円(税込)		
カタログ価格	4,250円(税抜) / 4,675円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/02 04:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2172ページ		



仕様

型式	1005R-AL-02	捕集効率	95.0%以上(平均98.9%)
吸気抵抗	75Pa以下(平均58Pa)	名称	マスク(フィルター1枚付)
排気抵抗	52Pa以下(平均29Pa)	重量	165g以下(平均143g)
しめひも	タイプRB	注意事項	使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさをを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)

国家検定合格品 [区分RL2]

国家検定合格品 (第TM543号)

輻射熱のある現場で使用可能なアルミコート加工

フィットチェッカー内蔵

独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い補修効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。


フィットチェッカー: レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。

アンダーチン: 独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。

シリコーン: 肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。

ミクロン:RL区分に対応の驚異の静電フィルタ。ミクロンフィルター仕様のマスクです。

代替品

	<p>品番 EA800MP-16</p> <p>コメント アルミコートされていません。</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.