

品番 : EA800MP-3

品名 : [RL3] 防塵マスク(アスペスト対応)



販売価格	4,070円(税抜) / 4,477円(税込)		
カタログ価格	4,070円(税抜) / 4,477円(税込)		
在庫数	最新在庫: 88 (2026/02/07 01:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2173ページ		



仕様

型式	7121R-03	捕集効率	99.9%以上(平均99.99%)
吸気抵抗	85Pa以下(平均68Pa)	名称	マスク(フィルター2個付)
排気抵抗	52Pa以下(平均30Pa)	重量	172g以下(平均157g)
しめひも	タイプRB	注意事項	使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)

国家検定合格品[区分RL3]

国家検定合格品(第TM644号)

別売の吸収缶(EA800MX-121・122)に取り替えると防毒マスクとしても使用できます。

アンダーチン:独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。

シリコーン:肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。

独特的のカーブにより接顔の密着性を高めます。

※アスペストは有害性が高い物質のため、1回の作業が終わるごとにフィルタを交換してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.