

品番：EA800MP-4

品名：[RL3] 防塵マスク(アスベスト対応/伝声器付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 20,400円(税抜) / 22,440円(税込) | | |
| カタログ価格 | 20,400円(税抜) / 22,440円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/05/17 10:14現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2173ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|---|---------|--|
| 型式 | 1821H-02 | 捕集効率 | 99.9%以上(平均99.99%) |
| 吸気抵抗 | 120Pa以下(平均95Pa) | 名称 | マスク(フィルター2個付) |
| 排気抵抗 | 45Pa以下(平均28Pa) | 重量 | 412g以下(平均394g) |
| しめひも | ゴムハーネスH-V I 型使用 | HAWCリップ | 幅広い凹面を持つ接顔部が顔を囲み、しめひもを締め込んでいくと吸盤効果が生じて高い密着性を得ることができます。 |
| 注意事項 | 使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを覚える前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする) | | |

国家検定合格品 [区分RL3]

国家検定合格品 (第TM647号)

アスベスト作業レベル2対応


軽量の全面モデルです。

フィットチェッカー内蔵

別売の吸収缶(EA800MX-121・-122)に取り替えると防毒マスクとしても使用できます。

| |
|--|
| フィットチェッカー:レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。 |
| ホークリップ:吸盤効果によって高い密着性を生み出すHAWCリップ採用の全面形マスクです。 |
| マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。 |

代替品

| | |
|--|---|
|  | <p>品番 EA800MP-2 コメント 仕様ご確認ください。</p> |
|--|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.