

品番：EA800MR-1

品名：電動ファン付き呼吸用保護具(伝声器付)



販売価格	34,000円(税抜) / 37,400円(税込)		
カタログ価格	34,000円(税抜) / 37,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/03 16:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2175ページ		



仕様

型式	BL-1005-02	ファン性能	通常風量型
捕集効率	95.0%以上	漏れ率	A級(1.0%以下)
ろ過材の性能	PL1	重量	278g以下
電源	3.7Vリチウムイオン二次バッテリー(1100mAh)	充電時間	約3時間
充電可能回数	約300回	公称稼働時間	約8.5時間
実勢稼働時間	約3.5~11時間	電動ファン耐久時間	約2,000時間
用途	溶接(要求防護係数14未満の溶接作業)・研磨等に。		
一般粉じん用			
国家検定合格品(第TP1号)			
電池・充電器付属			
バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデルです。			
軽量バッテリー内蔵			
フィットチェッカー内蔵			
会話を明瞭にする「伝声器」内蔵			

送風効率を向上させ、呼吸追従性能を高めた次世代モデルです。

呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能付

バッテリーの残量低下を装着中に「お知らせ送風」で警報

溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群です。

フィットチェッカー:レバーを引くだけで手軽にフィットテストができます。

アンダーチン:独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。

シリコーン:肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。

ミクロン:驚異の静電フィルタ。ミクロンフィルター使用のマスクです。

マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。

EA800MR-102を使用するとオゾン臭、有機臭の除去が可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.