

品番：EA800MR-2

品名：電動ファン付き呼吸用保護具



販売価格	48,000円(税抜) / 52,800円(税込)		
カタログ価格	48,000円(税抜) / 52,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/04 04:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2175ページ		



#### 仕様

型式	BL-100S-05	ファン性能	大風量型
捕集効率	95.0%以上	電源	専用リチウムイオン二次電池(定格電圧:7.2V、定格容量:2000mAh)
充電時間	約3時間	充電可能回数	約300回
用途	一般粉じん、トンネル建設工事用	漏れ率	B級(5.0%以下)
ろ過材の性能	PL1	重量	383g以下(バッテリー含)
公称稼働時間	約10時間	実勢稼働時間	約12~22時間
電動ファン耐久時間	約2,000時間		

国家検定合格品(第TP8号)

電池・充電器付属

面体部が軽い、バッテリーセパレートタイプです。

アンダーチン:独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。

シリコーン:肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。

送風効率を向上させ、呼吸追従性能を高めた次世代モデルです。

面体内圧が陽圧を保てなくなるとランプが点滅(フィルタ交換)・点灯(バッテリー交換)してお知らせする内圧監視機能付

EA800MR-104を使用すると低濃度のオゾン臭に対応します。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.