

品番：EA800MR-3

品名：電動ファン付き呼吸用保護具(伝声器付)



販売価格	51,100円(税抜) / 56,210円(税込)		
カタログ価格	51,100円(税抜) / 56,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/03 13:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2175ページ		



仕様

型式	BL-321S-02	ファン性能	大風量形
捕集効率	95.0%以上	電源	3.7Vリチウムイオン二次バッテリー (1100mAh)
充電時間	約3時間	充電可能回数	約300回
用途	一般粉じん、トンネル建設工事用	重量	252g以下(平均244g)
漏れ率	B級(5.0%以下)	ろ過材の性能	PL1
公称稼働時間	約3.5時間	実勢稼働時間	約5~9時間
電動ファン耐久時間	約2,000時間		

国家検定合格品(第TP100号)

電池・充電器付属

大風量形コードレスPAPR、最軽量モデルです。

水の侵入を防ぐ、高い防水性「IP55相当」

会話を明瞭にする「伝声器」内蔵

呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能付

バッテリーの残量低下を装着中に「お知らせ送風」で警報

アンダーチン:独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。

シリコーン:肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。

送風効率を向上させ、呼吸追随性能を高めた次世代モデルです。

マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。

EA800MR-107を使用すると石綿除去作業、インジウム作業、ダイオキシン類対策(レベル1)に対応します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.