

品番：EA800MR-51

品名：電動ファン付き呼吸用保護具(防爆構造)



販売価格	502,000円(税抜) / 552,200円(税込)		
カタログ価格	502,000円(税抜) / 552,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/17 12:27現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	2175ページ		



仕様

メーカー	3M	型番	TR-800-657J
構成部品	電動ファン:TR-802J、バッテリー:EA800MR-151、充電器:TR-641J、イージークリーンベルト:TR-627、フードセット:S-657J、連結管:BT-30	ファン性能	大風量形
捕集効率	99.97%以上(PL3)	電源	リチウムイオン電池
充電時間	3.5時間以下	充電可能回数	満充電/放電で約750サイクル相当の使用が可能で、新品時の80%の容量を維持します。 ※推奨条件下で使用開始から1年にわたって使用した場合
漏れ率	0.1%以下(S級)	ろ過材の性能	PL3
風量	138L/毎分以上	騒音	80dB以下
重量	2600g以下(ベルト・充電器を除く)	公称稼働時間	4時間
実勢稼働時間	4時間以上		

本質安全防爆構造の電動ファン付き呼吸用保護具です。

ネック部が二重構造になっており、内側のカバーをウェアの中に入れて、電動ファンから送り込まれた空気を胸元に取り込みます。

ヘッドサスペンションはそのまま、ヘッド部分のみ変更が可能です。

オプションのクリーニング保管キットを電動ファンとバッテリーへ使用することで、水洗いが可能となります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.