

品番 : EA800MS-101

品名 : [DS2] 防塵マスク(接顔クッション付・10枚)



販売価格	3,000円(税抜) / 3,300円(税込)		
カタログ価格	3,000円(税抜) / 3,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 119 (2025/12/14 22:47現在)		
商品入数	10	販売単位	箱
カタログページ	2231ページ		



## 仕様

メーカー	三光化学工業	型番	DF620N
商品名	シルキーマスク	捕集効率	基準値:95.0%以上 平均値:99.47%
吸気抵抗	基準値:50Pa以下 平均値:32Pa	排気抵抗	基準値:50Pa以下 平均値:29Pa
二酸化炭素濃度上昇値	基準値:1.0%以下 平均値:0.5%	吸気抵抗上昇値	基準値:250Pa以下 平均値:121Pa
ぬれ抵抗値	基準値:50Pa以下 平均値:26Pa	使用限度時間	11時間
仕様	締め紐調節式		

### 国家検定合格品 [区分DS2]

伸縮する全周接顔クッションを採用。鼻／あご部分の柔軟性が大幅アップ。

しめひもには取替え式のように長さ調節ができるフック式の留具を採用。更にループ式にすることでマスクの付け外しが楽になりました。

鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用できます。

マスクを外した時に、ひも痕が残りにくくかぶれにくい、より肌にやさしい幅広編みゴムのしめひもを採用しました。

金属部品を使用しない、ECO対応のマスクです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.