品番：EA800NB-3

品名：[DS2] マスク(防塵用/排気弁付/10枚)

販売価格	4,220円（税抜）／ 4,642円（税込）			
カタログ価格	4,220円（税抜）／4,642円(税込)			
在庫数	最新在庫：23　（2026/04/01 19:07現在）			
商品入数	10	販売単位	箱	
カタログページ	2171ページ			

仕様

メーカー	3M	型番	8822E-DS2
捕集効率	95%以上	吸気抵抗	70Pa以下
排気抵抗	70Pa以下	入数	10枚入り
締め紐の固定方法	樹脂圧着	使用限度時間	16時間
仕様	締め紐調節式	用途	研磨作業、メンテナンス作業、切削作業などに。
のれん型排気弁が呼吸の熱気やムレを排出します。			
ループ型のヘッドバンドでヘルメットの上から装着可能			
カップ型なので、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。			
ノーズクリップを軽く押し当てることでどなたの鼻の形にも合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減し、高いフィット性を実現します。			
独自の排気弁により呼吸がしやすくなっています。			
国家検定合格品［区分DS2］			

代替品

品番	EA800NB-7
コメント	首・後頭部がけタイプ

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.