

品番：EA800NF-26

品名：[RL3] 防塵マスク(全面形/L)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 25,200円(税抜) / 27,720円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 25,200円(税抜) / 27,720円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/19 16:06現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2173ページ                      |      |   |



#### 仕様

|            |            |      |   |
|------------|------------|------|---|
| メーカー       | 3M         | 型番   | 6000F/2091-RL3L                         |
| 捕集効率       | 99.9%以上    | 吸気抵抗 | 160Pa以下                                 |
| 排気抵抗       | 80Pa以下     | サイズ  | L                                       |
| 材質         | 熱可塑性エラストマー | 重量   | 433g                                    |
| サスペンションタイプ | 4点しめひも     | 用途   | アスベスト、インジウム化合物、ダイオキシン類、ナノマテリアルなどの除染作業に。 |

吸収缶あるいはろ過材を左右に装着するデュアルタイプなので、呼吸がラクで長時間の作業にも快適に対応できます。

シリコン製の面体は、顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。

傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアな視界を確保します。

6点支持しめひもで、高い密着性を実現しました。

交換用フィルターはEA800NF-12(防臭機能付フィルター)も使用可能です。

国家検定合格品[区分RL3]

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

