

品番：EA800NF-31

品名：[RL3] 防塵マスク(M/交換用フィルター付)



販売価格	5,740円(税抜) / 6,314円(税込)		
カタログ価格	5,740円(税抜) / 6,314円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/16 07:35現在)		
商品入数	1	販売単位	pk
カタログページ			



仕様

メーカー	3M	型番	6000/2091-RL3
捕集効率	99.9%以上	吸気抵抗	160Pa以下
排気抵抗	80Pa以下	サイズ	M
仕様	4点支持しめひもタイプ	アスベスト作業レベル	2~3
付属品	交換用ろ過材(EA800NF-11)×1組		

粒子捕集効率99.99%の取替え式防塵マスクです。

ろ過材はオイルミストの存在する環境下でも安心の、ランドフィルターです。

ろ過材全面から空気を取り込むため、吸気抵抗が低く、呼吸が楽にできるようになっています。

排気弁を口の正面に配置し、低排気抵抗を実現しています。

厚生労働省基発第401号に定められた廃棄物焼却施設内での作業レベル1、アスベスト除去作業レベル2~3に適合しています。

鼻周りやアゴの密着に優れた4点支持しめひもタイプです。

交換用ろ過材(EA800NF-11)が1組付属しています。

国家検定合格品[区分RL3]

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.