

品番：EA800PC-2A

品名：DIN9-12/98x52mm アーク溶接面(直被型)



販売価格	34,500円(税抜)／ 37,950円(税込)		
カタログ価格	34,500円(税抜)／37,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/07/05 07:32現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

タイプ	直被り式	材質	遮光面:ポリカーボネート樹脂 (特殊ハードコーティング) 外側フレーム:ポリプロピレン樹脂
遮光反応速度	約1/2, 500秒		
遮光度: #9～#12(4段階)			
通常時遮光度	#3	戻り速度	0.15～0.75秒の4段階
使用温度範囲	-5℃～+55℃	電源	ソーラー電池、 リチウム電池(CR2032)×1個
電池寿命	1000～2000時間	レンズサイズ	98mm×52mm
重量	476g		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.