

品番：EA800PL-6

品名：#9-#13/ 97x62mm アーク溶接面



販売価格	40,400円(税抜) / 44,440円(税込)		
カタログ価格	40,400円(税抜) / 44,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/29 02:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	育良精機	型番	ISK-RG5S4
レンズサイズ	97×62mm	遮光度	溶接時：#9～#13 通常時：#3.5
重量	565g	電原	ソーラー電池、 3Vリチウム電池(CR2450)×2個(付 属)
感度調整	無段階調節	戻り時間調整	無段階調節
高性能4センサーフィルター搭載により、アーク溶接から低電流のTIG溶接にも対応し、遮光の誤作動が少ないです。			
手棒から低電流TIG溶接まで対応			
グラインダーモード機能付			
遮光反応速度	約1/25,000秒		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.