

品番：EA800PM-10A

品名：#9-#13/107x74mm アーク溶接面(収納バッグ付)

	販売価格		63,400円(税抜)／69,740円(税込)	
	カタログ価格		63,400円(税抜)／69,740円(税込)	
	在庫数		最新在庫: 1 (2025/10/02 07:06現在)	
	商品入数	1	販売単位	ST
	カタログページ	0085ページ		



仕様

メーカー	育良精機	型番	ISK-RG6SW ※ESCOオリジナルセット
遮光反応速度	約1/25,000秒	タイプ	直被り式
レンズサイズ	107×74mm	フィルターサイズ	156(W)×121(H)mm
遮光度	溶接時: #9, 10, 11, 12, 13、 通常時: #3.5の明るさ、 プラズマカッターモード: #5, 6, 7, 8、 グラインダーモード: #4	使用温度範囲	-10℃～55℃
感度調整	高～低、11段階調整	戻り速度	速～遅、11段階調整
電源	・ソーラー電池(自動ON/OFF機能) ・3Vリチウム電池(CR2450)×2個(付属)	重量	750g
巾着袋:材質	ポリエステル	巾着袋:サイズ	430×560(H)mm／約55L
ワンタッチで遮光部分が開口し、保護面としてもお使い頂けます。			
溶接用めがね、溶接面は遮光度を確認して頂き、使用範囲を超えた作業環境では絶対に使用しないで下さい。			
溶接の光をセンサーが感知すると、つまみで設定した遮光度の暗さへ瞬時に切り替わります。			
手棒溶接・半自動溶接・TIG溶接に対応しています。			
収納バッグ付			

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.