

品番：EA800PS-6A

品名：#8-#13 アーク溶接面



販売価格	31,400円(税抜) / 34,540円(税込)		
カタログ価格	31,400円(税抜) / 34,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/03 08:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	マイト工業		
●溶接用めがね、溶接面は遮光度を確認して頂き、使用範囲を超えた作業環境では絶対に使用しないで下さい。			
型番	INFO-760	レンズサイズ	102×49mm
遮光反応速度	1/20,000秒	戻り速度	0.1～0.8秒(切替)
感度	0～10(11段階切替)	遮光度	透光時(明): #3 WELD(暗): #8～#13(#0.5単位で調整可能) CUT(暗): #5～#8(#0.5単位で調整可能) GRIND: #3 X-MODE(暗): #8～#13(#0.5単位で調整可能)
重量	480g	電源	リチウム電池(CR-2450)×1個(付属)
使用温度範囲	-5～55℃		
従来の黄緑色に比べ、より実際に近い自然な色で遮光前、遮光中もはっきり見えます			
ゆがみ、ぼやけなどが無くくっきり鮮やかに見えます			
ケガキ線、溶接箇所、溶融プールがはっきり見えます			
軽量タイプで作業者の負担を軽減			

新設計液晶採用で鮮明な視界を確保

遮光濃度が広範囲

X-モード機能により外部光の影響を軽減

遮光濃度、感度調整、戻り速度調整が可能

熱反射プレート採用で熱による不具合を軽減します

INFOモード搭載 「時刻」「アーク時間」「アーク回数」の確認が可能

自動ON/OFF機能搭載
(45分で自動OFF/アーク光感知で自動ON)

代替品



品番 EA800PS-6B

コメント 変更点:遮光度(#8-#13→#8-#12)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.