

品番：EA800PT-2

品名：#8-#12/ 93x44mm 自動遮光溶接面(ウォーリア)



販売価格	39,500円(税抜)／ 43,450円(税込)		
カタログ価格	39,500円(税抜)／43,450円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 17:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0085ページ		



仕様

メーカー	3M	型番	751620
遮光反応速度	約1/10000秒	レンズサイズ	93×44mm
重量	450g	遮光度	#8～#12の5段階調整
電源	リチウム電池 (CR-2450) ×1個 (付属)	バッテリー寿命	約1500時間
感度調整方式	3段階調整	戻り速度	0.1～0.25秒
デザイン	ウォリアー	溶接プロセス	被覆アーク、MIG/MAG、TIG
認証規格	EN 379 (液晶フィルター)		
研磨モード機能搭載			
カラフルなビジュアルグラフィックスタイルです。			
紫外線、赤外線からは#12相当で常時保護します。			
ポリアミド素材を使用した軽量で、実用的な機能を追求した経済的なモデルです。			

代替品

品番	EA800PT-2A
コメント	変更点: レンズサイズ、シールド色



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.