

品番 : EA800PT-2A

品名 : #8-#12 / 107x55mm自動遮光溶接面(黒)



販売価格	31,000円(税抜)／34,100円(税込)		
カタログ価格	31,000円(税抜)／34,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 22:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	3M	型番	631010
遮光反応速度	約1/10000秒	レンズサイズ	107×55mm
遮光度	#8～#12の5段階調整	重量	約500g
電源	リチウム電池(CR-2032)×2個(付属)	バッテリー寿命	約2500時間
ヘッドバンド対応頭周囲	50～64cm	感度調整方式	5段階調整
戻り速度	0.04～0.47秒(可変)	溶接プロセス	被覆アーク、MIG/MAG、TIG
使用環境	温度:-5～55°C 湿度:相対湿度90%以下	認証規格	EN ISO 16321-1:2022 EN ISO 16321-2:2021 EN 166:2001 (液晶フィルター)

ナチュラルカラー技術により自然な色調でワークを確認することができます。

角度・抵抗等を簡単に調整できるアジャスター機能付きです。

紫外線、赤外線からは#12相当で常時保護します。

さらに研磨作業用モード(#3)・切断作業用モード(#5)も備えており、様々な作業に幅広く対応可能です。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.