

品番：EA800PT-3

品名：#8-#12/ 93x44mm 自動遮光溶接面(黒)



販売価格	29,700円(税抜)／ 32,670円(税込)		
カタログ価格	29,700円(税抜)／32,670円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/17 01:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0085ページ		



100V-751120の視野

仕様

メーカー	3M	型番	751120
遮光反応速度	約1/10000秒	レンズサイズ	93×44mm
遮光度	#8～#12の5段階調整	重量	450g
電源	リチウム電池 (CR-2450)×1個(付属)	バッテリー寿命	約1500時間
感度調整方式	3段階調整	溶接プロセス	被覆アーク、MIG/MAG、TIG
戻り速度	0.1～0.25秒	デザイン	黒
認証規格	EN 379(液晶フィルター)		
研磨モード機能搭載			
紫外線、赤外線からは#12相当で常時保護します。			
ポリアミド素材を使用した軽量で、実用的な機能を追求した経済的なモデルです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.