

品番：EA800PV-66

品名：#2.5-#12 自動遮光溶接面(3面フィルター/LED付)



販売価格	69,400円(税抜) / 76,340円(税込)		
カタログ価格	69,400円(税抜) / 76,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/16 12:54現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0084ページ		



充電式で電池交換不要

#### 仕様

メーカー	スター電器製造(SUZUKID)	型番	B-300PWDL
サイズ	250(W)×270(D)×340(H)mm	レンズサイズ	中央:115(W)×85(H)mm サイド:68(W)×35~80(H)mm
カートリッジ寸法	195(W)×110(D)×150(H)mm	遮光反応速度	1/25,000秒
遮光度	遮光前:#2.5 中央:溶接(WELD)モード:#8~#12 切断(CUT)モード:#4~#8 サイド:#10	重量	605g
電源	ソーラー、リチウムイオン蓄電池充電、 USB Type-C 5V 1A	感度調節方式	8段階
戻り速度調節	10段階調整(0~9/0.06~1.00秒の 範囲)	用途	TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)/切 断・研磨時の目の保護
付属品	外側カバープレート×2枚 内側カバープレート×1式 USBケーブル(USB Type-C)×1本 取扱説明書×1部 保証書×1枚	遮光カラー	青
本体カラー	黒	TIG最低アンペア数	>2A
遮光度調整	内側	材質	中耐衝撃性ナイロン

操作温度	-5℃～+55℃	保管温度	-20℃～+70℃
LEDライト搭載で暗所での作業をサポートします。本体外側右ボタン(青色ボタン)で装着したまま手軽に操作が可能です。			
光を感知するセンサーが左右面にも搭載されている(中央に5つのセンサー、左右面に各1つのセンサー、計7つのセンサー)為、作業環境に合わせて3面それぞれに動作設定をすることが可能です。			
遮光前遮光度#2.5で溶接前作業を明るい環境にします。			
装着したままでワンタッチ切り替え(溶接/切断⇔グランドモード)が可能なグランドモードボタン装備(本体外側左 緑色ボタン)			
付属のUSBケーブル(USB Type-C)で簡単に充電が出来ます。			
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.