

品番：EA800PW-26

品名：#5-#12 液晶遮光カートリッジ` (溶接面用/ブルー)



販売価格	19,900円(税抜) / 21,890円(税込)		
カタログ価格	19,900円(税抜) / 21,890円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/08 22:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0085ページ		



仕様

メーカー	スター電器製造 (SUZUKID)	型番	DGM-100
遮光度	#5・#7～#12(7段階調整)	色	遮光色:ブルー 本体色:シルバー
サイズ	108×5×50.8(H)mm	遮光速度	1/10,000秒
視野範囲	96×34mm	電池	リチウム電池(CR1025)×2(付属)、 ソーラー電池
付属品	リチウムイオン電池(CR1025)×6、外側カバープレート、内側カバープレート	遮光前遮光度	#2.0
重量	60g	材質	樹脂
TIG最低アンペア数	>2A	遮光度調整	内側
戻り速度調整	7段階調整(0.06秒～1.0秒)	用途	TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)
カートリッジサイズ	108(W)×5(L)×50.8(H)mm	耐熱温度	300℃
保管温度	-20～65℃	操作温度	-5～55℃

バッテリーアラーム付

グラインドモード機能付:溶接以外の研削作業等の火花の出る作業を行う際に、保護具として使用する事ができる機能

ブルーフィルタで鮮明な視界を確保。
熱に強いステンレスボディ。

JIS規格寸法の遮光プレートを使用できる市販の手持面・ヘルメット面に取付可能

お持ちの手持ち面、被り面が液晶面になる液晶カートリッジです。

遮光前の明るさ#2、又液晶カートリッジでは、数少ない、遮光度調整機能付きで、#5・#7～12まで調整可能です。

センサー感度調整、戻り速度調整も可能で、ユーザーの使用状況に応じた調整が可能です。

溶接作業時は勿論、作業前後も鮮明な視界を実現。
※見え方には個人差があります。

便利な3つの調整ボタン

①遮光度調整ボタン(長押し:GRINDモード)

溶接作業に合わせて遮光度を7段階(#5,#7～#12)調整します。

②感度調整ボタン(長押し:外部人干渉防止モード)

光を感知するセンサーの感度を7段階調整します。

③戻り速度調整ボタン(長押し:フェードモード)

通常の明るさに戻る時間を7段階(約0.06秒～約1.0秒)調整を行います。

筐体にステンレスを採用し、耐熱温度:300℃を実現。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.