

品番：EA800PX-11

品名：#5/#8-14 自動遮光溶接面(呼吸保護具兼用)



販売価格	271,400円(税抜) / 298,540円(税込)		
カタログ価格	271,400円(税抜) / 298,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/25 15:15現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0085ページ2175ページ		



こちらの商品はお客様組み立て品です。

安全と快適を両立した呼吸用保護具です。

仕様

メーカー	3M	型番	617800J
※注意※	【お客様組立品】	遮光反応速度	23℃環境下で、0.1ミリ秒(1/10000秒)
遮光度	明状態: #3 暗状態: #8-#14	レンズサイズ	中央: 73×109mm
感度調整	5段階 (TIG>1A & MIG/MAG, Stick)	戻り速度	0.1秒
空気源	PAPR	電源	液晶フィルター: ボタン電池 CR2450×1 電動ファン: バッテリー-837631
構成部品	溶接シールド: G5-01 (611100) 液晶フィルター: G5-01VC (610030) 電動ファン: 832005J ろ過材: 837010J (電動ファンに組込) ウェストベルト: 835000 連結管: 834016 ロングバッテリー: EA800PX-101 充電器: 833111		

送気システムは、顔面側、バイザー側、またはその両方に空気流を導いて調整が可能です。

上部吹き出し口と側面の2つの吹き出し口の風量を個別に調整、または両方を混合することが可能です。

すべての気流の調整は、目や顔、呼吸器の保護を中断することなく、ヘルメットを装着したまま継続して行えます。

液晶フィルターにより自然色、暖色、寒色の3パターンに色調変更が可能で、より高い視認性を実現します。

ナチュラルカラー・テクノロジーを導入し、溶接作業の前、途中から終了後まで、一貫して明瞭な視界を確保しています。

電動ファン付き呼吸用保護具用としては指定防護係数300に適合します。

※注意※…【お客様組立品】

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.