

品番：EA800VH-21

品名：耳栓/グリーン(ディスプレイ付/250組)



販売価格	15,800円(税抜) / 17,380円(税込)		
カタログ価格	15,800円(税抜) / 17,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 67 (2026/07/06 14:22現在)		
商品入数	250	販売単位	個
カタログページ	2176ページ		



## 仕様

材質	発泡ウレタン	カラー	グリーン
遮音	33dB	入数	250ペア入り
付属品	壁面取付け用プラスチックブラケット、 取付ねじ	ケースサイズ	約150×150×230mm

簡単に挿入が可能なテーパ形状のデザイン

簡単に挿入と取り外しが出来る長めのデザイン

完全密封型の容器入りで設置場所を選びません。

底部のノズルを回すことで、簡単に取出しご使用いただけます。

100% PVC フリー

EA800-101と-102を使用するとキャビネットやロッカー等の金属面に取り付けて使用できます。

傾斜形状で簡単に挿入できます。

JIS T 8161 EP1 (1種:全音域用)適合品(日本工業規格 防音保護具に関する規格)

使用するとき簡単に取出せる場所に設置できます。

ケースは密閉されているので衛生的に保管できます。

自主的試験によるNRR値 NRR33dB。

一日中快適さを保つ柔らかい発泡ウレタン製。

#### 使用上の注意

- ・遮音度データは実験データであり、比較目的の参考数値としてご使用ください。
- ・使用時に保護される遮音量は、防音保護具がどのようにフィット・装着されているかにより著しく低下することがあります。
- ・防音保護具が正しくフィットしていない場合、その有効性（機能性）が減少し、難聴またはケガを招く可能性があります。
- ・使用者は、警戒音が聞こえなければなりません。防音保護具の種類やNRR値が適切なものを使用して下さい。難聴の使用者の方は特に注意が必要です。

#### 容器の取り付け方法

- 1.プラスチック製取付板を取り付けたい壁に合わせます。  
取り付け高さは、床面から約1.3メートルの高さ（床面からビス穴中央まで高さ）になるようにセッティングし、ビス穴（穴径6.35ミリ）をドリルで孔明けします。  
プラスチック製取付板には上下方向がありますので間違わないようにして下さい。
- 2.プラスチック製取付板を一度壁からはずし、ビス穴に補強スリーブを差し込んで下さい。
- 3.プラスチック製取付板を再びビス穴に合わせてセッティングし金属ビスで取り付けて下さい。
- 4.プラスチック製取付板が固定されているのを確認し、容器のノズルが下方向になるように取付板に吊り下げて下さい。
- 5.容器のノズルを回すと耳栓が出てきます。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.