品番: EA800Y

品名:#6 溶接用ゴーグル(ガス用)



販売価格	3,430円 (税抜)/3,773円(税込)				
カタログ価 格	3,430円(税抜)/3,773円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/26 10:46現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0084ページ				











破損時、飛散物が目に入らないよう2枚の合わせガラスレンズを使用

仕様

用途	ガス溶接・スポット溶接・溶断作業用め がね	材質	レンズ:ミネラルガラス フレーム:ポリ塩化ビニール、
遮光度	#6	レンズカラー	グリーン、クリアーの2種類付
重量	178g		

クリアーレンズはフレームに固定されています。

グリーンレンズは上に持ち上げることができます。

間接的な通気孔で安全です。

メガネの上からでも装着可能です。

ヘッドバンドは長さ調整が可能です。

電気溶接用レンズ(EA800YE-1)と取替えることもできます。

●溶接用めがね、溶接面は遮光度を確認して頂き、使用範囲を超えた作業環境では絶対に使用しないで下さい。

曇り止め無し

代替品

品番 EA800B



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.