品番: EA800YE

品名: #10 ゴーグル(電気熔接用)



販売価格	<b>4,670円</b> (税抜) / 5,137円(税込)						
カタログ価 格	4,670円(税抜)/5,137円(税込)						
在庫数	最新在庫: <b>35</b> (2025/11/26 11:56現在)						
商品入数	1	販売単位	個				
カタログ ページ	0084ページ						









破損時、飛散物が目に入らないよう2枚の合わせガラスレンズを使用

ガス溶接用レンズ(EA800Y-1)と取替えることもできます。

## 仕様

曇り止め無し

用途	電気溶接、スポット溶接、熔断業用めがねです。	材質	フレーム:ポリ塩化ビニール、 レンズ:ミネラルガラス			
遮光度	#10	レンズカラー	グリーン、クリアーの2種類付き			
重量	178g					
クリアーレンズはフレームに固定されています。						
グリーンレンズは上に持ち上げることができます。						
間接的な通気孔で安全です。						
メガネの上からでも装着可能です。						
ヘッドバンドは長さ調整が可能です。						

## 株式会社エスコ