

品番：EA800YE

品名：#10 ゴーグル(電気溶接用)



販売価格	5,040円(税抜) / 5,544円(税込)		
カタログ価格	5,040円(税抜) / 5,544円(税込)		
在庫数	最新在庫: 31 (2026/04/03 00:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0083ページ		



破損時、飛散物が目に入らないよう2枚の合わせガラスレンズを使用

#### 仕様

用途	電気溶接、スポット溶接、熔断業用めがねです。	材質	フレーム: ポリ塩化ビニール、 レンズ: ミネラルガラス
遮光度	#10	レンズカラー	グリーン、クリアーの2種類付き
重量	178g		
クリアーレンズはフレームに固定されています。			
グリーンレンズは上に持ち上げることができます。			
間接的な通気孔で安全です。			
メガネの上からでも装着可能です。			
ヘッドバンドは長さ調整が可能です。			
ガス溶接用レンズ(EA800Y-1)と取替えることもできます。			
曇り止め無し			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

