

品番：EA801-15

品名：10mm ドリルチャック(キールス/六角軸)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,890円(税抜) / 3,179円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,890円(税抜) / 3,179円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/04/04 01:48現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0858ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                                    |                 |       |   |
|------------------------------------|-----------------|-------|---|
| メーカー                               | アネックスツール (Anex) | 型番    | AKL-190   |
| チャック能力                             | φ 1.0~10mm      | シャンク径 | 6.35mm(六角シャンク)  |
| サイズ                                | φ47×103mm       | 材質    | 本体:鉄・クロムモリブデンバナジウム鋼・TPE・PA・PP<br>六角シャンク部:合金鋼・クロムモリブデンバナジウム鋼 |
| 電動ドライバーをドリルドライバーに                  |                 |       |   |
| 丸軸シャンクが掴めるので、ドリルで穴あけや軸付砥石で研削作業が可能  |                 |       |   |
| 解除用ナットで強い締めつけによる噛み込みを簡単解除          |                 |       |   |
| 手に優しいラバーグリップ                       |                 |       |   |
| 折れに強い強靱六角シャンク、靱性・耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。 |                 |       |   |
| インパクト対応                            |                 |       |   |
| 18V対応(40Vにも対応)                     |                 |       |   |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

