


品番 : EA801-22

品名 : 1.5-13mm ドリルチャック(ビット交換式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,470円(税抜) / 4,917円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,470円(税抜) / 4,917円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2025/12/17 06:40現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0879ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| メーカー | アネックスツール (Anex) | 型番 | AKL-280E |
| セット内容 | ドリルチャック本体 片頭ビット(+)2×55mm チャックキー | チャック能力 | Φ1.5~13mm |
| 六角シャンク | 1/4" (6.35mm) | 適合サイズ | シャンク部:対辺6.35mm六角軸ホール ダー (全長53mm以上) |
| 材質 | 本体:鉄・合金鋼・クロムモリブデンバ ナジウム鋼・炭素鋼・TPE ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼 チャックハンドル:鉄 | | |

電動ドリルをドリルドライバーに

丸軸シャンクが掴めるので、ドリルで穴あけや、軸付砥石で研削作業が可能

開閉にはチャックキーを使用します

ワンタッチで装着できるロック式ビットホルダー

シャンクに最適な特殊熱処理ビット採用

軸部が折れても交換可能(ビット交換式)

インパクトドライバー対応

40V対応(18Vにも対応)

RoHS2適合品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.