

品番：EA801-3

品名：10mm ドリルチャック(六角軸)



販売価格	2,760円(税抜)／3,036円(税込)		
カタログ価格	2,760円(税抜)／3,036円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/06/30 19:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0879ページ		



仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	AKL-250
チャック能力	1.5～10mm	六角シャンク	1/4”(6.35mm)
材質	本体:鉄・合金鋼・クロムモリブデンバナジウム鋼・TPE 六角シャンク部:合金鋼・クロムモリブデンバナジウム鋼 チャックハンドル:鉄		
電動ドリルをドリルドライバーに			
丸軸シャンクが掴めるので、ドリルで穴あけや軸付砥石で研削作業が可能			
開閉にはチャックキーを使用します。			
耐久性抜群の強靱シャンク仕様			
18V対応(40Vにも対応)			
RoHS2適合品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.