

品番：EA801A-6A

品名：10mm 無段変速・電気ドリル(正逆転付)



販売価格	9,730円(税抜) / 10,703円(税込)		
カタログ価格	9,730円(税抜) / 10,703円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/06 15:23現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0838ページ		



#### 仕様

メーカー	京セラ	型番	MD-12VR
仕様	本体のみ	電源	AC100V・240W
回転数	0~2100rpm	サイズ	216(W)×60(L)×200(H)mm
首径	φ43mm	コード長	2m
重量	1.0kg	チャック能力	φ0.8~10mm
チャック取付方法	ネジ3/8" 24UNF	能力	最大穴あけ 鉄工: φ10mm、木工: φ13mm
替カーボンブラシ	EA813RA-5		

木材や金属の穴あけに

二重絶縁、正逆転機能、無段変速機能付

キリの着脱がしやすいキーレスチャック式

握りやすく操作性に優れたハンドル形状

正/逆転の切換が容易な押しボタンタイプ

#### 代替品

品番	EA813RG-5B
----	------------



コメント 仕様をご確認ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.