

品番 : EA801A-6A

品名 : 10mm 無段变速・電気ドリル(正逆転付)



販売価格	9,730円(税抜)／10,703円(税込)		
カタログ価格	9,730円(税抜)／10,703円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/04 06:07現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0838ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	MD-12VR
仕様	本体のみ	電源	AC100V・240W
回転数	0～2100rpm	サイズ	216(W)×60(L)×200(H)mm
首径	φ43mm	コード長	2m
重量	1.0kg	チャック能力	φ0.8～10mm
チャック取付方法	ネジ3/8"24UNF	能力	最大穴あけ 鉄工: φ10mm、木工: φ13mm
替カーボンブラシ	EA813RA-5		

木材や金属の穴あけに

二重絶縁、正逆転機能、無段变速機能付

キリの着脱がしやすいキーレスチャック式

握りやすく操作性に優れたハンドル形状

正/逆転の切換が容易な押しボタンタイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

