品番: EA801A-6SA

品名:10mm/240W 無段変速・電気ドリルセット(正逆転付)



販売価格	15,200円 (税抜)/16,720円(税込)				
カタログ価 格	15,200円(税抜)/16,720円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/20 01:56現在)				
商品入数	1	販売単位	ST		
カタログページ	0856ページ				









仕様

メーカー	京セラ	型番	MD-12VR※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>	・電気ドリル(EA801A-6) ・ドリルセット(EA824CA) ・ハンディボックス		

<電気ドリル仕様>

- ·電源:AC100V·240W
- ·能力:鉄工: φ10mm、木工: φ13mm
- ·チャック能力:0.8~10mm
- ·回転数:2100rpm
- ·二重絶縁、正逆転
- ·サイズ:216(W)×60(L)×200(H)mm
- ·重量:1.0kg
- ·コード長:2m
- ·替カーボンブラシ: EA813RA-5

<ドリルセット仕様>

- ·材質:HSS(ハイス)
- ·ドリルサイズ: 1.0·1.5·2.0·2.5·3.0·3.5·4.0·4.5·5.0·5.5·6.0·6.5·7.0·7.5·8.0·8.5·9.0·9.5·10.0mm(19本組·各1本入り)
- ・取り出しに便利な回転収納ケース

<ハンディボックス仕様>

- ・材質:ポリプロピレン
- ・サイズ:360×216×102(H)mm
- ·重量:540g

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.