品番: EA801AM-5A

品名: 13mm/610W 電気ドリル(正・逆転)



| 販売価格       | <b>16,400円</b> (税抜)/18,040円(税込)     |      |   |  |  |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格 | 16,400円(税抜)/18,040円(税込)             |      |   |  |  |
| 在庫数        | 最新在庫: <b>1</b> (2025/12/19 23:58現在) |      |   |  |  |
| 商品入数       | 1                                   | 販売単位 | 個 |  |  |
| カタログページ    | 0856ページ                             |      |   |  |  |





## 仕様

| メーカー               | 京セラ                    | 型番     | AD1300VR              |  |  |
|--------------------|------------------------|--------|-----------------------|--|--|
| 電源                 | AC100V                 | 消費電力   | 610W                  |  |  |
| 電流                 | 6.7A                   | チャック能力 | 1.5~13mm              |  |  |
| 穴あけ能力              | 鉄工: φ13mm<br>木工: φ30mm | 回転数    | 0~1100rpm             |  |  |
| コード長               | 2.5m                   | サイズ    | 80(W)×352(L)×153(H)mm |  |  |
| 首径                 | φ43mm                  | 重量     | 2.1kg                 |  |  |
| 付属品                | 補助ハンドル、チャックハンドル        | 替カーボン  | EA813RA-11            |  |  |
| 二重絶縁構造、無段変速、正逆転切替付 |                        |        |                       |  |  |

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.