

品番：EA801BC-2A

品名：13mm/ 650W 振動ドリル(正逆転・無段変速)



販売価格	13,400円(税抜) / 14,740円(税込)		
カタログ価格	13,400円(税抜) / 14,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 07:42現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0838ページ		



#### 仕様

メーカー	京セラ	型番	PD-196VR
チャック能力	φ 1.5~13mm	能力	コンクリート: φ 19mm 鉄工: φ 13mm 木工: φ 25mm
電源	AC100V・650W	回転数	0~2,600rpm
打撃数	0~46,800回/分	サイズ	66(W)×299(L)×198(H)mm
重量	1.75kg	コード長	2.5m
本体材質	樹脂	替カーボンブラシ	EA813RA-16
電流	7A	振動3軸合成値	ドリルモード: 2.5m/s <sup>2</sup> 以下 振動ドリルモード: 16.4m/s <sup>2</sup>
付属品	チャックハンドル、樹脂ケース、サイドハンドル、デプスバー		

ビットは別売です。

二重絶縁、無段変速、正逆転機構付、振動ドリル・ドリル切替

650Wハイパワーモーター搭載

位置決めのある無段変速スイッチ

握りやすく、防振効果のあるソフトグリップ

コンクリートや石材、モルタルから木材、金属への穴あけに

回転方向の切り換えが可能な正逆切り換えレバー

すべりにくく握りやすいソフトグリップ

ドリルと振動ドリルの切り換えが簡単なモード切り換えレバー

振動回転でコンクリートの穴あけ、回転で木工・鉄工の穴あけが可能です。

#### 代替品



**品番** EA801BF-1

**コメント** 別メーカー 仕様確認してください

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.