

品番：EA801BT-20

品名：10mm/450W 電気ドリル(ドリルスタンド付)



|         |                              |      |    |  |
|---------|------------------------------|------|----|--|
| 販売価格    | 15,000円(税抜)／16,500円(税込)      |      |    |  |
| カタログ価格  | 15,000円(税抜)／16,500円(税込)      |      |    |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2024/05/17 08:09現在) |      |    |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | ST |  |
| カタログページ | 0847ページ                      |      |    |  |



ESCOオリジナル！ 電気ドリルスタンドを標準セット

仕様

|                                                                               |                   |         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------------------|
| メーカー                                                                          | ボッシュ              | 型番      | JH051※ESCOオリジナルセット品 |
| ＜電気ドリル＞                                                                       |                   |         |                     |
| 穴あけ能力                                                                         | 鉄工：φ10mm、木工：φ25mm | 回転数     | 0～2,600rpm          |
| コード長                                                                          | 2.5m<br>＜ドリルスタンド＞ | 最大ストローク | 60mm                |
| コラムの高さ                                                                        | 450mm             | 作業ベース   | 145×150mm           |
| ＜電気ドリルスタンド＞<br>・電気ドリル首径:43mm<br>・最大ストローク:60mm<br>・ベースサイズ:145×150mm<br>・重量:3Kg |                   |         |                     |
| ESCOオリジナル！ 電気ドリルスタンドを標準セット                                                    |                   |         |                     |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.